

## 粉体・砂糖溶解装置 (パウブレンダー)

〔溶解処理量は4機種〕

### 構 成

- ◆ミキシングモーター
- ◆粉末投入ホッパー
- ◆移動台車ベース


### 仕 様

- ◆ホッパー …………… SUS-304
- ◆ポンプケーシング …… SUS-304
- ◆インペラー …………… SUS-304
- ◆研磨仕上 …………… 接液部 #400 他 #250
- ◆型式 …………… 2200B 2.2kW  
3700B 3.7kW  
5500B 5.5kW  
7500B 7.5kW

◆処理量 (3.7kWの場合) …… 1回処理

- (1)脱脂粉乳 25kg (常温水時) …………… 処理時間 30秒  
溶解度 100%
- (2)粉飴 20kg (常温水時) …………… 処理時間 40秒  
溶解度 100%

※7.5kwの場合≒2倍です。



## 乳酸菌培養槽 (オームギヤ回転方式)

型式：SK-60ℓ

### 構 成

- ◆攪拌機装置
- ◆無菌フィルターユニット
- ◆タンク回転機構
- ◆タンクセット架台
- ◆タンク回転受台車

### 仕 様

- ◆本体 …………… SUS-316
- ◆ジャケット …………… SUS-304
- ◆保温化粧板 …………… SUS-304
- ◆保温材 …………… グラスウールまたはロックウール
- ◆モーター架台 …………… SUS-304
- ◆丸型視窓
- ◆長型計量窓
- ◆火炎式接種口
- ◆フィルターセット口
- ◆空殺菌スチーム口
- ◆測温体口
- ◆圧力計口
- ◆安全弁口
- ◆空気出口
- ◆バイメタル温度計口
- ◆液出口
- ◆ジャケット口 …………… スチーム、冷却水、温水入口・出口
- ◆研磨仕上 …………… 内面 #400 外面 #300
- ◆テスト圧力 …………… 0.2MPa