



乳酸菌培養槽

(オームギヤ回転方式)

型式：SK-120ℓ

構 成

- ◆攪拌機装置
- ◆無菌フィルター
- ◆タンク回転機構
- ◆タンクセット架台
- ◆タンク回転受台車

仕 様

- ◆本体 …………… SUS-316
- ◆ジャケット …………… SUS-304
- ◆保温化粧板 …………… SUS-304
- ◆保温材 …………… グラスウールまたはロックウール
- ◆モーター架台 …………… SUS-304
- ◆丸型覗窓
- ◆火炎式接種口
- ◆空殺菌スチーム口
- ◆圧力計口
- ◆空気出口
- ◆測温体口
- ◆ジャケット口 …………… スチーム、冷却水、温水入口・出口
- ◆研磨仕上 …………… 内面 #400 外面 #300
- ◆テスト圧力 …………… 0.2MPa
- ◆長型計量窓
- ◆フィルターセット口
- ◆液出口
- ◆安全弁口
- ◆バイメタル温度計口



乳酸菌培養槽

(手動油圧シリンダー昇降装置)

型式：SK-200ℓ

構 成

- ◆攪拌機装置
- ◆無菌フィルター
- ◆タンク蓋昇降装置
- ◆自立型脚

仕 様

- ◆本体 …………… SUS-316
- ◆ジャケット …………… SUS-304
- ◆保温化粧板 …………… SUS-304
- ◆保温材 …………… グラスウールまたはロックウール
- ◆モーター架台 …………… SUS-304
- ◆自立型脚 …………… SUS-304
- ◆丸型覗窓
- ◆火炎式接種口
- ◆空殺菌スチーム口
- ◆圧力計口
- ◆空気出口
- ◆測温体口
- ◆ジャケット口 …………… スチーム、冷却水、温水入口・出口
- ◆研磨仕上 …………… 内面 #400 外面 #300
- ◆テスト圧力 …………… 0.2MPa
- ◆長型計量窓
- ◆フィルターセット口
- ◆液出口
- ◆安全弁口
- ◆バイメタル温度計口