



嫌気性培養槽

(多目的実験装置)

型式：SKO-20ℓ-4

構 成

- | | |
|----------|------------|
| ◆攪拌機装置 | ◆無菌フィルター装置 |
| ◆制御装置 | ◆温水循環装置 |
| ◆フルセット架台 | ◆移動台車 |

仕 様

- ◆本体 SUS-316
 - ◆ジャケット SUS-304
 - ◆保温化粧板 SUS-304
 - ◆保温材 グラスウールまたはロックウール
 - ◆攪拌駆動部カバー SUS-304
 - ◆フルセット架台 SUS-304
 - ◆火炎式接種口
 - ◆長型視窓
 - ◆エア入口
 - ◆圧力計口
 - ◆空気出口
 - ◆温度計口
 - ◆ジャケット口 スチーム、冷却水、温水入口・出口
 - ◆研磨仕上 内面 #400 外面 #300
 - ◆テスト圧力 0.2MPa
- ◆照明窓
 - ◆チッソガス入口
 - ◆空殺菌スチーム口
 - ◆安全弁口
 - ◆液出口
 - ◆測温体口



嫌気性培養槽

型式：SKD-30ℓ-2

構 成

- | | |
|----------|------------|
| ◆攪拌機装置 | ◆無菌フィルター装置 |
| ◆温水循環装置 | ◆温度制御装置 |
| ◆フルセット架台 | ◆移動台車 |

仕 様

- ◆本体 SUS-316
 - ◆ジャケット SUS-304
 - ◆保温化粧板 SUS-304
 - ◆保温材 グラスウール
 - ◆モーター架台 SUS-304
 - ◆フルセット架台 SS 41
 - ◆火炎式接種口
 - ◆長型計量窓
 - ◆エア入口
 - ◆圧力計口
 - ◆空気出口
 - ◆温度計口
 - ◆ジャケット口 スチーム、冷却水、温水入口・出口
 - ◆研磨仕上 内面 #400 外面 #300
 - ◆テスト圧力 0.2MPa
- ◆照明窓
 - ◆チッソガス入口
 - ◆空殺菌スチーム口
 - ◆安全弁口
 - ◆液出口
 - ◆測温体口